

Sulle macchine aperte o semicarenate si possono utilizzare bocchette fisse

■ Perfetta alternativa quando la posizione fissa della cappa rende inutile l'uso di un braccio.



Le bocche fisse di PlymoVent sono progettate per consentire la miglior aspirazione alla fonte. Sono facili da posizionare grazie al magnete.


La bocca si collega alla canalizzazione centralizzata tramite uno spezzone di tubo flessibile, trasparente, in poliuretano, fissato con una fascetta.



Piede magnetico



Bocca fissa



Tubo



Fascetta

## DATI TECNICI

**MFT-1 piede magnetico per tutte le bocche**

### Bocche fisse

Codice articolo:	Diametro del tubo	Diametro della bocca	Distanza raccomandata dalla bocca	Volume d'aria
FHD-100	100 mm	240 mm	240-300 mm	300-500 m <sup>3</sup> /h
FHD-125	125 mm	265 mm	265-320 mm	400-700 m <sup>3</sup> /h
FHD-160	160 mm	300 mm	300-400 mm	800-1400 m <sup>3</sup> /h

### Tubo in poliuretano trasparente resistente all'olio

Codice articolo:	Diametro del tubo
998328	165 mm
998310	127 mm
998302	102 mm

### Fascetta

Codice articolo:	Diametro della fascetta
961466	160 mm
961458	125 mm
961441	100 mm