

# Guida rapida all'aspirazione alla fonte

Una guida rapida per aiutarVi nella scelta della soluzione ottimale per l'aspirazione alla fonte



	MiniMan Ø 75-100 mm	Braccio MultiSmart Ø 125-200 mm	Bocca fissa Ø 100 mm	Bocca fissa Ø 125-160 mm
<b>Volume d'aria</b>				
100-700 m <sup>3</sup> /h	X		X	
500-1500 m <sup>3</sup> /h		X		X
1500-2100 m <sup>3</sup> /h		X		
<b>Distanza consigliata dalla bocca</b>				
100-300 mm	X		X	
265-400 mm		X		X
400-500 mm		X		

## Vantaggi dei prodotti per l'aspirazione alla fonte

	MiniMan	Braccio MultiSmart	Bocca fissa
Forniti già completamente assemblati	X	X	X
Varie dimensioni per la massima flessibilità	X	X	X
Staffa di serie per il montaggio universale	X	X	X
Nessun sostegno interno	X	X	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evita l'accumulo di funghi o batteri</li> <li>• Facilita la pulizia</li> <li>• Riduce la caduta di pressione</li> <li>• Riduce la rumorosità</li> </ul>			

PlymoVent si riserva il diritto di modifica tecnica/progettuale senza preavviso.